

# 光阻流量監測儀




勝晟精密機械股份有限公司

機台	使用電源	AC 110V 5A
	連接管徑	6,8,10mm (sus304)
檢測能力		
	量測最小單位	1 CC(ml)
	最大流速設定	500 CC(ml)/min
	目前流速顯示	可
	單片累積流量顯示	可
人機功能		
	顯示流量比數	500 筆
	時間設定	可
	最大流速設定	500 CC(ml)/min
	單片累積流量上限設定	0~99 CC(ml)
	單片累積流量下限設定	0~99 CC(ml)
	單片累積流量異常輸出	a 接點

柔軟的想像力		
	<p>本公司成立於1996年 成立宗旨為服務國內新興之 高科技產業，提供優良之</p> <p><b>機械設計製作 自動控制整合 創造雙贏為目標</b></p>	<p>豐富的創造力</p> 
	<p>經驗累積的總合力</p>	

勝晟精密機械股份有限公司

## 放大器接線方式



## 檢測器安裝方式



SCP產品技術客服中心

E-mail: peng@scpmco.com

Tel: 03-3627893 轉 212

Fax: 03-3769443

製造處：彭振峰

勝晟精密機械股份有限公司